



## KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 18-19,99mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	239940 18-19,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

#### Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A	140 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	205 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	1
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW5
für Reibkopf-Ø D	18 - 19,99 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

---

**Zubehör**

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW5

239901 SW5

Anzugsbolzen Typ 1

239900 1