



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 42-51,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239890 42-51,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Anzugsbolzen Nr. 239900	5
Auskraglänge A	220 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW4 (10Nm)
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW10
für Reibkopf-Ø D	42 - 51,99 mm
Schaftlänge L _s	60 mm
Gesamtlänge L _{ges}	280 mm
Schaft-Ø D _s h6	32 mm
Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW10	239901 SW10
Anzugsbolzen Typ 5	239900 5