



## KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 22-26,99mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Artikelklasse	27E

### Beschreibung

#### Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel.  
Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskräglänge A: 80 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 130 mm

Schaftlänge  $L_s$ : 50 mm

Schaft-Ø  $D_s$ , h6: 20 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 3

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW6

### Technische Beschreibung

Schaftlänge $L_s$	50 mm
Auskräglänge A	80 mm
für Reibkopf-Ø D	22 - 26,99 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	3
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW6
Gesamtlänge $L_{ges}$	130 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (4Nm)

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

---

## Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW6	239901 SW6
Anzugsbolzen Typ 3	239900 3