



KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 22-26,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239940 22-26,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

Gabelschlüssel Nr. 239901	SW6
Schaftlänge L _s	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	225 mm
Auskräglänge A	160 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	3
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (4Nm)
für Reibkopf-Ø D	22 - 26,99 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW6

239901 SW6

Anzugsbolzen Typ 3

239900 3