



KOMET Reamax® TS Halter Zylinderschaft, kurz, für Reibkopf-Ø D: 27-34,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskräglänge A: 120 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 176 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 4

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW8

Technische Beschreibung

Anzugsbolzen Nr. 239900	4
Auskräglänge A	120 mm
Schaftlänge L_s	56 mm
für Reibkopf-Ø D	27 - 34,99 mm
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (5Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	176 mm
Gabelschlüssel Nr. 239901	SW8

Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Schaftausführung	kurz
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW8	239901 SW8
Anzugsbolzen Typ 4	239900 4