


CNMG 120412 Wiper, Sorte: CA510

Bestelldaten

Bestellnummer	250215 CA510
GTIN	4960664696987
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120412 Wiper CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WQ
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen