



Vorteilspack Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung

Bestelldaten

Bestellnummer	GG0057 7,5
GTIN	4069515001229
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel. 5x Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung Nr. 080057 Gr. 7,5.

Technische Beschreibung

Temperaturbereich	-60 - 60 °C
maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	75 m
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Schlauch Außen-Ø	8 mm
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Produktart	Schlauch
USP1	Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG0057-7,5>