



Vorteilspack Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung

Bestelldaten

Bestellnummer	GG0058 5
GTIN	4069515001236
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel. 3xNylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung Nr. 080058 Gr. 5.

Technische Beschreibung

Anschluss Schnellkupplung	3/8 Zoll
maximaler Betriebsdruck	10 bar
nutzbare Schlauchlänge	5 m
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Schlauch Außen-Ø	12 mm
Schlauch Innen-Ø	9 mm
Produktart	Schlauch
USP1	Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG0058-5>