

**Vorteilspack, Typ: 71040761****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0100 71040761
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.**

- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- 2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
- Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.
- Inklusive QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Lieferumfang:**Ohne Akku und ohne Ladegerät.**

Inklusive je 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm), 1× Gürtelclip, 1× L-BOXX.
3× Akku-Schlagbohrschrauber Nr. 070100 Gr. 71040761.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073866.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	2000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	130 m/s ²
Motorbauweise	Bürstenlos
Herstellerbezeichnung	ASB 18 Q AS Select
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V

maximales Drehmoment weich	38 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	15 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s ²
maximales Drehmoment hart	60 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	15 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuspannung	18 V
typische Verwendung	Heavy Duty
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Akku-Schlagbohrschrauber Typ 71040761

070100 71040761