



## CNMG 160608 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



### Bestelldaten

Bestellnummer	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CNMG 160608 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 6,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen