



Vorteilspack

Bestelldaten

Bestellnummer	GG0210 M18BLDDRC5
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang:

Jeweils inklusive 2x M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer).

3x Akku-Bohrschrauber Nr. 070210 Gr. M18BLDDRC5.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment hart	60 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Akkukapazität	5 Ah
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	52 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 550 min ⁻¹

Gewicht	1,8 kg
Anzahl enthaltener Akkus	2
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 15 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	M18 BLDDRC-502C
typische Verwendung	Strong
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Akku-Bohrschrauber Typ M18BLDDRC5

070210 M18BLDDRC5