



Akku-Stichsäge im Vorteilspack, Typ: M18FBJS-5

Bestelldaten

Bestellnummer	GG8211 M18FBJS-5
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz. Beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen. Mit **Schnellspannsystem FIXTEC** für werkzeuglosen Stichsägeblattwechsel binnen Sekunden und **zuschaltbarem Pendelhub** für optimale Schnittleistung und Spanabfuhr bei reduziertem Sägeblattverschleiß.

Akku-Stichsäge, bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung. Schalter für 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Lieferumfang:

Inklusive je 1× Ladegerät, 2 × 18V / 5 Ah Li-Ionen Akku, 1 × Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Kunststoff-Gleitsole und HD-Box.

Inklusive Spanreißschutz. 2× Akku-Stichsäge Nr. 078211 Gr. M18FBJS-5.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.

Stichsägeblätter finden sie unter Nr. 5888400 – 5888551.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkukapazität	5 Ah
Herstellerbezeichnung	M18FBJS-502X
maximale Sägestärke Stahl	10 mm
Gehrungsverstellung	ja
Akkuspannung	18 V
Besonderheit	universell einsetzbar

werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, FIXTEC System
Gewicht	28 kg
maximale Vibration nach EN	6,3 m/s ²
Pendelhub	5-fach
maximale Sägestärke Holz	100 mm
Bauform	Stabform
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Hubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Säge

Zubehör

Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB3	073808 MHB3
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB55	073809 MHB55
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB8	073810 MHB8
Li-Ion AkkuHigh Output™ Akkutyp MHB12	073811 MHB12
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Akkutyp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Stichsäge Typ M18FBJS-5	078211 M18FBJS-5
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B