



Vorteilspack Geradschleifer



Bestelldaten

Bestellnummer	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.

- **Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.**
- **Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.**
- **Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.**
- **Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.**
- **Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.**
- **6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.**
- **Mit langer, schlanker Schleifspindel – besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.**
- **Drehmomentstarker 750-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt.**
- **Drehzahlreduziert, geeignet auch zum Bearbeiten von rostfreien Stählen.**

Lieferumfang:

2x Geradschleifer Nr. 077265 Gr. GGS8CE.

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Einmaulschlüssel SW 13 und SW 19.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GG8 8 CE
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²

Datenblatt

maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Leistungsaufnahme	750 W
Gewicht	17 kg
Drehzahlbereich	2500 - 8000 min ⁻¹
Produktart	Geradschleifer
USP1	Geradschleifer

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG7265-GGS8CE>