



## Vorteilspack 18V, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx, Typ: GSR1890C

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG0245 GSR1890C
GTIN	
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment. Nachrüsten mit **Connectivity**-Modul möglich.

#### Lieferumfang:

Jeweils inklusive 2× Li-Ion Akku, Schnellladegerät und L-BOXX.  
3× Akku-Bohrschrauber Nr. 070245 Gr. GSR1890C.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

### Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	64 Nm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 630 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment weich	36 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4 Ah

Gewicht	11 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-90 C
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schnellspannfutter Spannbereich	15 - 13 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

## Zubehör

Akku-Bohrschrauber ProCORE Typ GSR1890C	070245 GSR1890C
---	-----------------