



Vorteilspack 18V, Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0261 BSLTBL
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System** spart viel Zeit bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.**
- **Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben.**
- **Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.**
- **LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer.**

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, ohne Akku und Ladegerät. 3x Akku-Bohrschrauber ohne Akku Nr. 070261 Gr. BSLTBL.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	75 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Gewicht inklusive Akku	16 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Motorbauweise	bürstenlos
maximales Drehmoment weich	34 Nm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	38 mm
Gewicht ohne Akku	12 kg
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
typische Verwendung	Strong
Verpackung	Metabox
Herstellerbezeichnung	BS 18 LT BL
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Bürstenloser Motor, ohne Akku, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG0261-BSLTBL>
