



## ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch, für ER-Spannzangen-Größe: 16



### Bestelldaten

Bestellnummer	300681 16
GTIN	4069515001458
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Durchgangsbohrung für Innenkühlung vorhanden.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308878 – 309434, Ersatz-ER-Mutter Nr. 309580; 309650.

**Hinweis:**

Nicht geeignet für Schrumpfvorgänge.

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	20 mm
Spannbereich für ER-Spannzangen	0,5 - 10 mm 16 mm
Außen-Ø D	22 mm
L <sub>2</sub>	27,5 mm
Schaftlänge L <sub>1</sub>	200 mm
Innenkühlung	ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

## Datenblatt