

Garant

BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 65-72



Bestelldaten

Bestellnummer	319888 65-72
GTIN	4069515001472
Artikelklasse	31V

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.

Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Optimierte Außenkontur.

Für Innen- und Außenkühlung.

Vorteil:

- **Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.**
- **Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.**
- **Brüniert für besseren Korrosionsschutz.**
- **Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.**

Verwendung:

Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**

- **DN SOLUTIONS (früher DOOSAN):** PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
- **ECOCA:** MT-3; MT-4
- **FOCUS CNC:** FBL-300
- **GANESH:** ASL-15; ASL-78/105
- **HAAS:** ST-20; ST-25; ST-28; ST-30; ST-35; DS-30
- **HARDINGE:** ELITE 65 M Ultra
- **HEADMAN:** T65
- **HURCO:** TMX8; TMX10
- **HWACHEON:** CUTEX 240; HI-TECH 200; HI-TECH 230; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; VT 450
- **HYUNDAI WIA:** L2100
- **JOHNFORD:** SL-60; SL-65
- **LEADWELL:** LTC-25
- **LMW:** LR30
- **SMART:** NL 2500; NL 3000
- **SMEC:** PL 20; PL 25; PL 35; PL 2000; PL 2500; SL 2500; SSL 3000; SL 3500; LV 500
- **SPINNER:** TC800
- **TONGTAI:** TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.

Technische Beschreibung

X	72 mm
L ₂	70 mm
L ₁	73 mm
L ₃	40 mm
h ₁	96 mm
l ₁	106 mm
Z	77 mm
d _a	40 mm
Produktart	Stahlhalter