



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	WQ
Vorschub f	0,14 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen