



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236603 24
GTIN	4047109181670
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080308 24-...
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L <sub>1</sub>	96 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	24
Auskraglänge L <sub>A</sub>	128 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4xD
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 8IP1	239652 8IP1
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3