



## KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wundeschnidplatten SOGX, Ø DC: 14,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236603 14,5
GTIN	4047109223189
Artikelklasse	24P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wundeschnidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{\max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nutzlänge L <sub>1</sub>	60 mm
ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-Code Wundeschnidplatte	SOGX 040204 10-...
Anzahl Schneiden Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nenn-Ø D	14,5
Auskraglänge L <sub>A</sub>	88 mm

Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	4×D
Schaft	ABS
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,38 N·m	211750 0,38
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 5IP1	239652 5IP1