



LED-Akku-Strahler, Leistungsaufnahme: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	081208 20
GTIN	4069515011235
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Robuster LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

COB-LED Arbeitsleuchte mit Milchglasscheibe für eine homogene und angenehme Ausleuchtung.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	196 mm
Gesamthöhe	226 mm
Gesamtbreite	68 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	1100 - 2200 lm
Energieversorgung	Akkubetrieben

Datenblatt

Leuchtmittel	LED-Lampe
IP-Schutzart	IP 65
Leistungsaufnahme	20 W
Produktart	Strahler