



Pro Eco Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten PC., rechts



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250044 20/12 |
| GTIN | 4069515004008 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Plattengröße | 12 mm |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Funktionsbreite L ₄ | 31 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. |
| ISO-Code Halter | PCLNR/L 2020K12 |
| Unterlegplatte | 259034 1 |
| Kniehebel | 259016 1 |
| Kniehebelschraube | 259019 1 |
| Kopflänge L ₁ | 26 mm |
| Serie | Pro Eco |

| | |
|------------------|-------------------|
| Federstift | 259045 1 |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | ja |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Anwendung | Plandrehen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250044-20/12>