



**Pro Eco Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten PC., rechts**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	250044 25/12
GTIN	4069515004015
Artikelklasse	22E

**Beschreibung**

**Ausführung:**

Gezielte Kühlung an der Schneide.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

**Technische Beschreibung**

Norm	Werksnorm
Plattengröße	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	259019 1
Kniehebel	259016 1
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Serie	Pro Eco
Unterlegplatte	259034 1
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M12

Federstift	259045 1
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250044-25/12>