



Pro Eco Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DD., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	250632 20/15
GTIN	4069515004022
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259019 2
Norm	Werksnorm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020K15
Kniehebel	259016 1
Unterlegplatte	259034 2
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Gesamtlänge L	125 mm
Plattengröße	15 mm
Federstift	259045 1

Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250632-20/15>