



Pro Eco Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten PW.., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	251924 25/08
GTIN	4069515004053
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Norm	Werksnorm
Kniehebelschraube	259019 1
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Serie	Pro Eco
Kniehebel	259016 1
Kopflänge L ₁	33 mm
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525M08
Unterlegplatte	259034 3

Federstift	259045 1
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/251924-25/08>