



### Pro Eco Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten PC., links



#### Bestelldaten

Bestellnummer	250045 20/12
GTIN	4069515004060
Artikelklasse	22E

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

##### Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

#### Technische Beschreibung

Kniehebel	259016 1
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Unterlegplatte	259034 1
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020K12
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	31 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Norm	Werksnorm
Serie	Pro Eco
Kniehebelschraube	259019 1

## Datenblatt

Federstift	259045 1
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250045-20/12>