



Pro Eco Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten PC., links



Bestelldaten

Bestellnummer	250045 25/12
GTIN	4069515004077
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Kniehebelschraube	259019 1
Unterlegplatte	259034 1
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	PCLNR/L 2525M12
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	12 mm
Kniehebel	259016 1
Norm	Werksnorm
Serie	Pro Eco

Federstift	259045 1
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250045-25/12>