



Pro Eco Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten PW., links



Bestelldaten

Bestellnummer	251925 25/08
GTIN	4069515004114
Artikelklasse	22E

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll – im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	33 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259034 3
Kniehebel	259016 1
Plattengröße	8 mm
Serie	Pro Eco
Norm	Werksnorm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525M08
Gesamtlänge L	150 mm
Kniehebelschraube	259019 1

Federstift	259045 1
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/251925-25/08>