

HOLEX®
CNMG 120404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 120404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,55 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,55 mm/U
Spanbrecher	MM
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen