


**KOMET® Abstechmesser HSS-Co5, Typ: A1/2A**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	240014 A1/2A
GTIN	4047109015654
Artikelklasse	24H

**Beschreibung**

KOMET® Abstechmesser HSS-Co5 A1/2A Höhe h: 16 mm  
 Breite b: 4 mm  
 Gesamtlänge: 150 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	A1/2A
Höhe h	16 mm
Breite b	4 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schneidstoff	HSS Co 5
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		

unterbrochen	geeignet
trocken	geeignet