



## CNMG 120408 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



### Bestelldaten

Bestellnummer	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CNMG 120408 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Spanbrecher	PM
Schnitttiefe $a_p$	1 - 6,5 mm

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen