



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 26,5mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236603 26,5   |
| GTIN          | 4047109193888 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 09T308 28-...   |
| Nutzlänge $L_1$             | 108 mm               |
| ABS® Schaft-Ø $D_s$         | 50 mm                |
| Anzahl Schneiden Z          | 1                    |
| Wendeplattenschrauben-Set   | 239652 8IP6 (2,2 Nm) |
| Serie                       | KUB Pentron®         |
| Nenn-Ø D                    | 26,5                 |
| Auskraglänge $L_A$          | 142 mm               |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4xD                       |
| Schaft                               | ABS                       |
| Bohrverwendung                       | bedingt Zentrierbohren    |
| Bohrverwendung                       | ballig bedingt            |
| Bohrverwendung                       | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung                       | bedingt Paketbohren       |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                         | ja                        |
| Zerspanungsstrategie                 | HPC                       |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m | 211750 2,2  |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>8IP             | 674252 8IP  |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 8IP6                             | 239652 8IP6 |