



ECO Rändelformwerkzeug-Set, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290050 12
GTIN	4030741082870
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Inhalt:

je 1 St. Eco Rändelformwerkzeug Nr. 290036 und Nr. 290039: Gr. 12
 3 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 15×4/0,6
 2 St. Rändelrad Nr. 290161: Gr. 15×4/0,8
 je 1 St. Rändelrad Nr. 290176 und Nr. 290181: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0
 2 St. Laufstift Nr. 299911: Gr. 4
 1 St. Laufstift Nr. 299911: Gr. 2

Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×AA
für Rändelprofil	RBL 1×BR
für Rändelprofil	RBR 1×BL
für Rändelprofil	RGV30° 1×GE30°
für Rändelprofil	RGE30° 1×GV30°

Datenblatt

für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RBR 2×BL
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug