



Magnet-Schraubstock-Set VersaMAG, Typ: VERSA-01



Bestelldaten

Bestellnummer	075917 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen.

- **Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.**
- **Sicheres einspannen von Bauteilen zur weiteren Bearbeitung mit unterschiedlichen Elektrowerkzeugen, z.B. Winkelschleifer, Bohrschrauber, Sägen, MULTIMASTER etc.**
- **Dank innovativem 2#Rotorensystem bis zu 7800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünublechbereich (ab 4 mm Stärke).**

Lieferumfang:

1 × Permanentmagnet, 1 × Montageplatte, 1 × Schraubstock, 1 × Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 × Zurrurt.

Technische Beschreibung

Backenbreite	100 mm
Länge A	212 mm
Backenhöhe	40 mm
Gewicht	7,25 kg

Datenblatt

Breite B	70 mm
Magnet-Haltekraft	7800 N
Produktart	Magnet-Spannplatte