

**Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB4025****Bestelldaten**

Bestellnummer	212931 ST1400
GTIN	4069515004909
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,58 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDLW 070308 SR
Typ	ST1400
Sorte	HB4025
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,85 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,65 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		