

**Bohrstangenhalter geschlitzt, PSC 63, Spann-Ø D1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	318890 40
GTIN	4069515004978
Artikelklasse	31G

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	75 mm
Spann-Ø D ₁	40 mm
Auskraglänge A-Maß	105 mm
L ₁	85 mm
Aufnahme	PSC 63
Aufnahme-Norm	ISO 26623-2
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter

