

Garant

Bohrstangenhalter geschlitzt, HSK-T 63, Spann-Ø D1: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	318831 32
GTIN	4069515004985
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	105 mm
L ₁	80 mm
Außen-Ø D	65 mm
Spann-Ø D ₁	32 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Flächenspannfutter