



KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 27-34,99mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 239940 27-34,99 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 27E |

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Schaftlänge L _s | 56 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 236 mm |
| Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW8 |
| Anzugsbolzen Nr. 239900 | 4 |
| für Reibkopf-Ø D | 27 - 34,99 mm |
| Auskraglänge A | 180 mm |
| Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | SW3 (5Nm) |
| Schaft-Ø D _s h6 | 25 mm |
| Schaftausführung | lang |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Reibahle |

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 4

239900 4

Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW8

239901 SW8