



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 41,5mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236603 41,5   |
| GTIN          | 4047109203174 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Wendeplattenschrauben-Set    | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 63 mm                |
| Anzahl Schneiden Z           | 1                    |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>     | 168 mm               |
| ISO-Code Wendeschneidplatte  | SOGX 120408 42-...   |
| Serie                        | KUB Pentron®         |
| Nenn-Ø D                     | 41,5                 |
| Auskraglänge L <sub>A</sub>  | 212 mm               |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4xD                       |
| Schaft                               | ABS                       |
| Bohrverwendung                       | bedingt Zentrierbohren    |
| Bohrverwendung                       | ballig bedingt            |
| Bohrverwendung                       | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung                       | bedingt Paketbohren       |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                         | ja                        |
| Zerspanungsstrategie                 | HPC                       |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659906 1600 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>20IP                            | 674252 20IP |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP  | 239652 20IP |
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze<br>Länge 50 mm                            | 659874 50   |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,<br>Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600<br>cN·m | 659957 1600 |