



KOMET Reamax® TS Halter DAH® Zero Zylinderschaft, lang, für Reibkopf-Ø D: 35-41,99mm



Bestelldaten

Bestellnummer	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Artikelklasse	27E

Beschreibung

Ausführung:

Halter ist vorgespannt und auf < 0,005 mm Rundlauf eingestellt. Für Rundlaufgenauigkeiten mit einer Präzision von < 3 µm, längere Werkzeugstandzeiten und höhere Prozesssicherheit.

Passend für:

Reibköpfe Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Lieferumfang:

Halter komplett mit Anzugsbolzen, Gabelschlüssel für Anzugsbolzen und Betätigungsschlüssel. Innensechskant-Schlüssel bitte bei Bedarf separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Auskraglänge A: 200 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 256 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

Schaft-Ø D_s h6: 25 mm

Anzugsbolzen Nr. 239900: 5

Gabelschlüssel Nr. 239901: SW10

Technische Beschreibung

Schaftlänge L_s	56 mm
Anzugsbolzen Nr. 239900	5
Betätigungsschlüssel Nr. 239902	SW3 (6Nm)
Auskraglänge A	200 mm
für Reibkopf-Ø D	35 - 41,99 mm
Gesamtlänge L_{ges}	256 mm

Gabelschlüssel Nr. 239901	SW10
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Schaftausführung	lang
Innenkühlung	ja
Produktart	Reibahle

Zubehör

Anzugsbolzen Typ 5	239900 5
Schlüssel für Anzugsbolzen Antrieb SW10	239901 SW10