

**KOMET® Bohrstahlhalter, Typ: B8****Bestelldaten**

Bestellnummer	240070 B8
GTIN	4047109003996
Artikelklasse	24G

**Beschreibung****Ausführung:**

Auf beiden Seiten versetzt geschlitzt.

**Verwendung:**

Zum Spannen der Bohrschaftstähle Nr. 240074 – Nr. 240088, oder für HSS-Runddrehlinge Nr. 295020.

Länge: 100 mm

Breite: 12 mm

Höhe: 12 mm

Aufnahmebohrung: 8 ; 8 mm

Schneidkantenhöhe: 6 mm

**Technische Beschreibung**

Aufnahmebohrung	8 ; 8 mm
Länge	100 mm
Höhe	12 mm
Breite	12 mm
Schneidkantenhöhe	6 mm
Produktart	Schneidenhalter