



## Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal, Schaftgröße: 12mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290198 12     |
| GTIN          | 4030741876264 |
| Artikelklasse | 29H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.**

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

### Technische Beschreibung

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| für Rändelbreite b                  | 4 mm             |
| für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub> | 8 mm             |
| HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube    | 299920 11        |
| Arbeitsbereich                      | 3 - 50 mm        |
| für Rändel-Ø d <sub>1</sub>         | 15 mm            |
| Schneidrichtung                     | links und rechts |
| für Rändelprofil                    | RBL45° 1×BR15°   |
| für Rändelprofil                    | RBL30° 1×AA      |
| für Rändelprofil                    | RBR30° 1×AA      |
| für Rändelprofil                    | RAA 1×BR30°      |
| für Rändelprofil                    | RAA 1×BL30°      |
| für Rändelprofil                    | RBR45° 1×BL15°   |

Produktart

Rändelwerkzeug