



Rändelrad PM, AA, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 10X3/1,0mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290261 10X3/1,0
---------------	-----------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	29I
---------------	-----

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

- **Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.**
- **Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.**

Technische Beschreibung

Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
---------------------------------	------

Rändelausführung	AA
------------------	----

für Norm	DIN 82
----------	--------

Schneidstoff	PM
--------------	----

Produktart	Rändelrad
------------	-----------

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	160 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	110 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	35 m/min	M
CuZn	geeignet	120 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		