



## KOMET KUB Pentron® Wendepplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 23mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236603 23     |
| GTIN          | 4047109181656 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bohrungstoleranz:** D – 0,1 / + 0,3

#### Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 – 236610.

#### Hinweis:

- **Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.**
- **Ausführung 2xD und 3xD mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.**
- **Achsversetztes Bohren bis  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Durch Aussteuern erreichbarer maximaler  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte  | SOGX 07T208 20-...   |
| Nutzlänge L <sub>1</sub>     | 92 mm                |
| Anzahl Schneiden Z           | 1                    |
| ABS® Schaft-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm                |
| Wendeplattenschrauben-Set    | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Serie                        | KUB Pentron®         |
| Nenn-Ø D                     | 23                   |
| für Zoll-Ø                   | 29/32 Zoll           |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Auskraglänge L <sub>A</sub>          | 124 mm                    |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D                       |
| Schaft                               | ABS                       |
| Bohrverwendung                       | bedingt Zentrierbohren    |
| Bohrverwendung                       | ballig bedingt            |
| Bohrverwendung                       | bedingt Querbohren        |
| Bohrverwendung                       | bedingt Paketbohren       |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräger Austritt |
| Bohrverwendung                       | bedingt schräg Anbohren   |
| Innenkühlung                         | ja                        |
| Zerspanungsstrategie                 | HPC                       |
| Produktart                           | Wendeplattenbohrer        |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP                | 674252 6IP  |
| Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2                              | 239652 6IP2 |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m | 211750 1,0  |