



ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308947 7
GTIN	4054631126093
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 5 \mu\text{m}$
Typ	429 E
Außen-Ø D	25,7 mm

Datenblatt

Gesamtlänge L

34 mm

Produktart

Spannzange