



ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 9mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308987 9
GTIN	4054631125966
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 5 \mu\text{m}$

Datenblatt

Typ	469 E
Außen-Ø D	32,7 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Produktart	Spannzange