



## ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 6mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308917 6      |
| GTIN          | 4054631188596 |
| Artikelklasse | 39Y           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Metallisch abdichtend.

#### Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

#### Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

#### Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

### Technische Beschreibung

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Aufnahme            | ER 20                |
| Norm                | ISO 15488-A          |
| Rundlaufgenauigkeit | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Typ                 | 427 E                |
| Außen-Ø D           | 20,7 mm              |

## Datenblatt

Gesamtlänge L

31,5 mm

Produktart

Spannzange