



ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308993 12
GTIN	4054631126482
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	471 E
Außen-Ø D	40,7 mm

Datenblatt

Gesamtlänge L

46 mm

Produktart

Spannzange