



ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	308917 8
GTIN	4054631188800
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 5 \mu\text{m}$
Typ	427 E
Außen-Ø D	20,7 mm

Datenblatt

Gesamtlänge L	31,5 mm
Produktart	Spannzange