

**KOMET® Bohrstahlhalter, Typ: B10****Bestelldaten**

Bestellnummer	240070 B10
GTIN	4047109015418
Artikelklasse	24G

**Beschreibung****Ausführung:**

Auf beiden Seiten versetzt geschlitzt.

**Verwendung:**

Zum Spannen der Bohrschaftstähle Nr. 240074 – Nr. 240088, oder für HSS-Runddrehlinge Nr. 295020.

Länge: 125 mm

Breite: 15 mm

Höhe: 15 mm

Aufnahmebohrung: 8 ; 10 mm

Schneidkantenhöhe: 7,5 mm

**Technische Beschreibung**

Höhe	15 mm
Aufnahmebohrung	8 ; 10 mm
Breite	15 mm
Länge	125 mm
Schneidkantenhöhe	7,5 mm
Produktart	Schneidenhalter